



■ カラー

■ モノクロ



2画面

普通紙

カラー

モノクロ

SDメモリーカード

USBフラッシュメモリー

**92-8012-0**  
**UB-2815C ¥308,700**(¥294,000)

W2014×D700×H1858mm  
ボード面/W1746×H832mm  
読取画面/W1720×H812mm  
■質量約41kg  
■本体標準取付調整費 ¥15,750(¥15,000)

※本体標準取付調整費には、ソフトインストール・スクリーンキット・マグネットシートなどの費用は含まれておりません。また、別途費用が発生する場合がございます。

**92-8013-0**  
**UB-2315C ¥292,950**(¥279,000)

W1534×D700×H1858mm  
ボード面/W1266×H832mm  
読取画面/W1240×H812mm  
■質量約35kg  
■本体標準取付調整費 ¥15,750(¥15,000)

※本体標準取付調整費には、ソフトインストール・スクリーンキット・マグネットシートなどの費用は含まれておりません。また、別途費用が発生する場合がございます。



2画面

普通紙

モノクロ

SDメモリーカード

USBフラッシュメモリー

**92-8014-0**  
**UB-2815 ¥224,700**(¥214,000)

W2014×D700×H1858mm  
ボード面/W1746×H832mm  
読取画面/W1720×H800mm  
■質量約41kg  
■本体標準取付調整費 ¥15,750(¥15,000)

※本体標準取付調整費には、ソフトインストール・スクリーンキット・マグネットシートなどの費用は含まれておりません。また、別途費用が発生する場合がございます。

**92-8015-0**  
**UB-2315 ¥208,950**(¥199,000)

W1534×D700×H1858mm  
ボード面/W1266×H832mm  
読取画面/W1240×H800mm  
■質量約35kg  
■本体標準取付調整費 ¥15,750(¥15,000)

	UB-2815C	UB-2315C	UB-2815	UB-2315
ホワイトボード部	2画面スチールホワイト(片面暗線入り)			
ボード面	市販ホワイトボード用マーカー			
筆記具	密着イメージセンサーによるスキャナー移動方式			
読取方式	インクジェットによる普通紙記録方式			
記録部	記録用紙サイズ A4(210×297mm)カット紙			
外形寸法	W2014×D700×H1858mm	W1534×D700×H1858mm	W2014×D700×H1858mm	W1534×D700×H1858mm
質量	約41kg	約35kg	約41kg	約35kg
電源	AC100V 50/60Hz			
消費電力	動作時:22W 待機時:9W	動作時:20W 待機時:9W	動作時:22W 待機時:9W	動作時:20W 待機時:9W

■ プリントカートリッジ

**92-8005-0**  
**UG-3517 (カラー)**  
**¥9,450**(¥9,000)

(2個入)  
(UB-2815C・2315C用)

**92-8006-0**  
**UG-3515 (黒)**  
**¥8,610**(¥8,200)

(2個入)  
(UB-2815C・2315C・2815・2315用)

活用事例

■ SDメモリーカード・USBフラッシュメモリー対応

書いた内容をSDメモリーカードやUSBフラッシュメモリーにPDFデータとして保存することができ、ペーパーレスによるTCO削減に貢献します。




■ 高品質プリンター出力

SDメモリーカード対応のプリンターや複合機を使用してパソコンなしで直接出力ができるため、手軽に高品質出力が実現できます。



■ 書いたその場でマルチコピー

ボード面に書いた内容をその場でコピーできます。最大9枚までのマルチコピーに対応しており、必要時に配布できます。



■ パソコンへ保存

パソコンと電子黒板をUSBケーブルでつなぎ、PDFデータとしてパソコンへ取り込むことができます。サーバに置いて管理したり、メールに添付して送信することでさらに用途が広がります。

※ファイルの大きさやメールサーバの制限によっては、メール送信できない場合があります。



■ ポスターA4コピー

マグネットが使用でき、貼った大判資料などもA4サイズに縮小コピーできます。デザイン案の検討などにも活用できます。ポスターや大判の資料などの大きな原稿も縮小コピー。



※マグネットは厚さ7mm以下のものをご使用下さい。