

**小型モップ**

モップ糸を挟み込んで簡単セット。  
サイドから糸がはみ出すので、家具や壁を傷つけにくくなっています。



ぞうきんを挟んで使用することもできます。



回転グリップを緩めて、クリップにモップ糸を挟み込むだけ。

**シャークIIモップ**

材質 頭:ポリプロピレン、柄:φ22.2スチールパイプに  
ポリエチレン接着被膜  
全長 約1325mm  
重量 約395g  
梱包入数 20本  
元払数量 40本以上

品番	規格サイズ	価格	JANコード
CL-325-000-0	18cm	¥1,100(税込¥1,210)	578903

- 上記価格はモップ本体のみです。
- モップ糸はP.412もしくはP.445をご覧ください。

塩ビ不使用 特許登録済

**モップ用替糸**

すばやく吸水し、洗って繰り返し使う事もできる経済的な不織布モップです。



丈夫で洗濯すれば十数回繰り返し使えます。  
※洗濯機をご使用の場合は、洗濯ネットをご使用ください。

**エコラグ(100枚入)**

材質 ポリエステル・レーヨン・他  
梱包入数 1ケース(100枚入)  
元払数量 2ケース以上

品番	サイズ(約)	重量(約)	価格	JANコード
CL-363-024-0	240×220mm	1枚あたり100g	オープン価格 647906	


- 吸油で使用の場合、廃棄の際は産業廃棄物として、地域の法令に基づいて処分してください。

塩ビ不使用

10枚入もあります。  
エコラグ(10枚入) ▶ P.445


**エコラグ吸水率試験(弊社実験室調べ)**  
未使用のエコラグを用いて乾燥重量(A)を計測します。次に30分間水に浸した後、一旦引き上げ、余分な水滴が自然に切れた状態で重量(B)を計測し、(A)と(B)の値より下記の式にて吸水率を求めることができます。  
また、比較のための製品として、一般的な綿モップ糸(260g)を用いて同様の試験を行ったものの結果をグラフにあらわしました。

$$\text{吸水率(\%)} = \frac{(B)-(A)}{(A)} \times 100$$




**使いやすいテープ付タイプもあります**

モップの糸が絡みにくいテープ付き



FXエコラグ 24cm(10枚入)  
▶ P.378

**抜群の吸水性と速乾性**



**油、血液、食べこぼしを素早く処理**

工場床の油、病院の床の体液や血液、飲食店の食べこぼしなどの処理にも大活躍。  
素早く吸い取ってそのまま捨てることもできます。

**1枚で4面の清掃面が使えます**



**洗って繰り返し使えて糸汚れも少ない**

十数回は洗濯して繰り返し使えて経済的。繰り返し使用してもあまり異臭が立たないので、お客さまの目にも不潔な印象を与えません。

**FXエコラグ 24cm(10枚入)**

材質 ポリエステル・レーヨン・他  
サイズ 約240×240mm  
重量 約130g  
梱包入数 10袋(1袋10枚入)  
元払数量 10袋以上

品番	価格	JANコード
CL-374-713-0	オープン価格	736709

塩ビ不使用